

| Наименование                                  | Диаметр                                | Расход       | Артикул        |     |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|-----|--|
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d1616 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 1.4 - 14 л/ч | FCIV016P2M0014 | FIP |  |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d1616 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 5-45 л/ч     | FCIV016P2M0045 | FIP |  |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d1616 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 10-90 л/ч    | FCIV016P2M0090 | FIP |  |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d1616 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 2-18 л/ч     | FCIV016P2M0018 | FIP |  |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d1616 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 14 - 140 л/ч | FCIV016P2M0140 | FIP |  |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d2020 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 5-45 л/ч     | FCIV020P2M0045 | FIP |  |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d2020 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 30 - 300 л/ч | FCIV020P2M0300 | FIP |  |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d2020 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 10-90 л/ч    | FCIV020P2M0090 | FIP |  |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d2020 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 14 - 140 л/ч | FCIV020P2M0140 | FIP |  |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d2020 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 19 - 185 л/ч | FCIV020P2M0185 | FIP |  |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d2020 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 2-23 л/ч     | FCIV020P2M0023 | FIP |  |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d2525 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 7.5 - 75 л/ч | FCIV025P2M0075 | FIP |  |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d2525 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 14 - 140 л/ч | FCIV025P2M0140 | FIP |  |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d2525 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 30 - 325 л/ч | FCIV025P2M0325 | FIP |  |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d2525 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 45 - 600 л/ч | FCIV025P2M0600 | FIP |  |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d2525 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 19 - 185 л/ч | FCIV025P2M0185 | FIP |  |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30Nk030%krpiscufon_d3232 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | 55 - 550 л/ч | FCIV032P2M0550 | FIP |  |

|                                                    |                                        |                |              |                |     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----|
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%_hcl_30%_polysulfon_d32132 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | FCIV032P2M0900 | 90 - 900 л/ч | FCIV032P2M0900 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%_hcl_30%_polysulfon_d32132 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | FCIV032P2M0185 | 19 - 185 л/ч | FCIV032P2M0185 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%_hcl_30%_polysulfon_d32132 | FC ротаметр для<br>HCl 30% полисульфон | FCIV032P2M0280 | 28 - 280 л/ч | FCIV032P2M0280 | FIP |