

| Наименование          | Диаметр                                           | Расход             | Артикул         |                |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----|
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d16_fciv016p5x0008 | 0.5-8 л/ч       | FCIV016P5X0008 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d16_fciv016p5x0055 | 4-55 л/ч        | FCIV016P5X0055 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d16_fciv016p5m0021 | 1-21 л/ч        | FCIV016P5M0021 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d16_fciv016p5x0040 | 2.5-40 л/ч      | FCIV016P5X0040 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d16                | 0.05-1.4 л/ч    | FCIV016P5X0014 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d16_fciv016p5m0275 | 0.25 - 2.75 л/ч | FCIV016P5M0275 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d16_fciv016p5m0005 | 0.025 - 0.5 л/ч | FCIV016P5M0005 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d16_fciv016p5m0009 | 0.5 - 9 л/ч     | FCIV016P5M0009 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d20_fciv020p5x0036 | 2-36 л/ч        | FCIV020P5X0036 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d20_fciv020p5m0055 | 0.25 - 5.5 л/ч  | FCIV020P5M0055 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d20_fciv020p5m0125 | 0.5 - 12.5 л/ч  | FCIV020P5M0125 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d20                | 0.25-6.5 л/ч    | FCIV020P5X0065 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d20_fciv020p5x0015 | 1-15 л/ч        | FCIV020P5X0015 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d20_fciv020p5x0075 | 4-75 л/ч        | FCIV020P5X0075 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d20_fciv020p5m0475 | 2.5 - 47.5 л/ч  | FCIV020P5M0475 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d20_fciv020p5x0140 | 6-140 л/ч       | FCIV020P5X0140 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh | FC ротаметр для<br>АОН-50%к-фитинг<br>полисульфон | d20_fciv020p5m0002 | 0.1 - 2 л/ч     | FCIV020P5M0002 | FIP |

|                                              |                             |                    |              |                |     |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|----------------|-----|
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d20_fciv020p5m0255 | 2 - 25.5 л/ч | FCIV020P5M0255 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d25_fciv025p5x0135 | 3.5-135 л/ч  | FCIV025P5X0135 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d25_fciv025p5m0019 | 1-19 л/ч     | FCIV025P5M0019 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d25_fciv025p5m0130 | 4 - 130 л/ч  | FCIV025P5M0130 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d25                | 2.5-30 л/ч   | FCIV025P5X0030 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d25_fciv025p5m0045 | 2-45 л/ч     | FCIV025P5M0045 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d25_fciv025p5x0065 | 3-65 л/ч     | FCIV025P5X0065 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d25_fciv025p5x0320 | 20-320 л/ч   | FCIV025P5X0320 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d25_fciv025p5m0010 | 1-10 л/ч     | FCIV025P5M0010 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d32_fciv032p5m0110 | 5 - 110 л/ч  | FCIV032P5M0110 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d32_fciv032p5m0260 | 10 - 260 л/ч | FCIV032P5M0260 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d32                | 2.5-55 л/ч   | FCIV032P5X0055 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d32_fciv032p5x0125 | 5-125 л/ч    | FCIV032P5X0125 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d32_fciv032p5x0300 | 20-300 л/ч   | FCIV032P5X0300 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d32_fciv032p5x0600 | 25-600 л/ч   | FCIV032P5X0600 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d32_fciv032p5m0015 | 1-15 л/ч     | FCIV032P5M0015 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_naoh_5AONK5034K_dolizolfor_ | FC ротаметр для полисульфон | d32_fciv032p5m0040 | 14642 л/ч    | FCIV032P5M0040 | FIP |