

| Наименование                                                                       | Диаметр                                             | Расход | Артикул |                 |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|-----|
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord16ok_s_magnitom_d162f18016p2m0018m  | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |        |         | FCIV016P2M0018M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord16ok_s_magnitom_d161.4 - 14 л/ч     | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |        |         | FCIV016P2M0014M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord16ok_s_magnitom_d165f15016p2m0045m  | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |        |         | FCIV016P2M0045M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord16ok_s_magnitom_d161f19016p2m0090m  | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |        |         | FCIV016P2M0090M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord16ok_s_magnitom_d161f14016p2m0140m  | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |        |         | FCIV016P2M0140M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord20ok_s_magnitom_d202-23 л/ч         | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |        |         | FCIV020P2M0023M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord20ok_s_magnitom_d205f15016p2m0045m  | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |        |         | FCIV020P2M0045M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord20ok_s_magnitom_d201f19016p2m0090m  | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |        |         | FCIV020P2M0090M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord20ok_s_magnitom_d201f14016p2m0140m  | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |        |         | FCIV020P2M0140M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord20ok_s_magnitom_d201f18516p2m0185m  | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |        |         | FCIV020P2M0185M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord20ok_s_magnitom_d203f130016p2m0300m | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |        |         | FCIV020P2M0300M | FIP |

|                                                                                   |                                                     |  |  |                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|-----------------|-----|
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord15ok_s_magnitom_d2516iv025p2m0140m | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |  |  | FCIV025P2M0140M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord15ok_s_magnitom_d2516iv025p2m0185m | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |  |  | FCIV025P2M0185M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord15ok_s_magnitom_d257.5 - 75 л/ч    | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |  |  | FCIV025P2M0075M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord15ok_s_magnitom_d2530iv025p2m0325m | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |  |  | FCIV025P2M0325M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord15ok_s_magnitom_d2546iv025p2m0600m | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |  |  | FCIV025P2M0600M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord32ok_s_magnitom_d3256iv032p2m0550m | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |  |  | FCIV032P2M0550M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord32ok_s_magnitom_d3219 - 185 л/ч    | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |  |  | FCIV032P2M0185M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord32ok_s_magnitom_d3226iv032p2m0280m | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |  |  | FCIV032P2M0280M | FIP |
| fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord32ok_s_magnitom_d3290iv032p2m0900m | FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом |  |  | FCIV032P2M0900M | FIP |