

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул	Цена		
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p510350 л/ч		FSIV025P5X0350	41172.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p510095 л/ч		FSIV025P5M0095	41172.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p520070 л/ч		FSIV025P5X0070	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d25n_d25	1-27 л/ч	FSIV025P5X0027	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p550170 л/ч		FSIV025P5X0170	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p510023 л/ч		FSIV025P5M0023	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p510065 л/ч		FSIV025P5M0065	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p510145 л/ч		FSIV025P5M0145	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p550145 л/ч		FSIV032P5X0145	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p510260 л/ч		FSIV032P5M0260	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p510020 л/ч		FSIV032P5M0020	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p510330 л/ч		FSIV032P5X0330	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d32n_d32	2.5 - 65 л/ч	FSIV032P5X0065	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p520675 л/ч		FSIV032P5X0675	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p52100500	25 - 550 л/ч	FSIV032P5M0050	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p52101300	25 - 550 л/ч	FSIV032P5M0130	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d40n_d40	25 - 550 л/ч	FSIV040P5X0550	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d40n_d40_fsiv040p52105500	25 - 550 л/ч	FSIV040P5M0500	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d40n_d40_fsiv040p52101100	25 - 550 л/ч	FSIV040P5X1100	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d40n_d40_fsiv040p521002000	25 - 550 л/ч	FSIV040P5X2000	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d40n_d40_fsiv040p52109950	25 - 550 л/ч	FSIV040P5M0950	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d40n_d40_fsiv040p52102200	25 - 550 л/ч	FSIV040P5M0200	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d50n_d50_fsiv050p52104225	25 - 550 л/ч	FSIV050P5M0425	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d50n_d50_fsiv050p52101900	25 - 550 л/ч	FSIV050P5X1900	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d50n_d50_fsiv050p52109950	25 - 550 л/ч	FSIV050P5M0950	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d50n_d50_fsiv050p52108800	25 - 550 л/ч	FSIV050P5M0800	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d50n_d50	50 - 1000 л/ч	FSIV050P5X1000	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d50n_d50_fsiv050p52102500	25 - 550 л/ч	FSIV050P5X2500	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63n_d63_fsiv063p51600	2500-6000 л/ч	FSIV063P5X6000	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63n_d63_fsiv063p51300	100-3100 л/ч	FSIV063P5X3100	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63n_d63_fsiv063p5602500	602-2500 л/ч	FSIV063P5M2500	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63n_d63	50 - 1800 л/ч	FSIV063P5X1800	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63n_d63_fsiv063p510800	108-800 л/ч	FSIV063P5M0800	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63n_d63_fsiv063p511400	114-1400 л/ч	FSIV063P5M1400	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75n_d75_fsiv075p51202512500	12025-12500 л/ч	FSIV075P5X0125	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75n_d75	250 - 9000 л/ч	FSIV075P5X9000	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75n_d75_fsiv075p5133800	338-3800 л/ч	FSIV075P5M3800	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75n_d75_fsiv075p511002020000	110020-20000 л/ч	FSIV075P5M0020	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75n_d75_fsiv075p5117206200	17206-200 л/ч	FSIV075P5M5200	174684.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75n_d75_fsiv075p5182000	8200- 40000 л/ч	FSIV075P5X0040	FIP	