

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул	Цена		
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p510350 л/ч		FSIV025P5X0350	41172.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p510095 л/ч		FSIV025P5M0095	41172.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p520070 л/ч		FSIV025P5X0070	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d25n_d25	1-27 л/ч	FSIV025P5X0027	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p550170 л/ч		FSIV025P5X0170	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p510023 л/ч		FSIV025P5M0023	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p510065 л/ч		FSIV025P5M0065	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p510145 л/ч		FSIV025P5M0145	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p550145 л/ч		FSIV032P5X0145	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p510260 л/ч		FSIV032P5M0260	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p510020 л/ч		FSIV032P5M0020	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p510330 л/ч		FSIV032P5X0330	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d32n_d32	2.5 - 65 л/ч	FSIV032P5X0065	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p520675 л/ч		FSIV032P5X0675	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p5210050	25 - 550 л/ч	FSIV032P5M0050	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p5210130	25 - 550 л/ч	FSIV032P5M0130	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d40n_d40	25 - 550 л/ч	FSIV040P5X0550	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d40n_d40_fsiv040p5210500	25 - 550 л/ч	FSIV040P5M0500	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d40n_d40_fsiv040p5210110	25 - 550 л/ч	FSIV040P5X1100	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d40n_d40_fsiv040p5210020	25 - 550 л/ч	FSIV040P5X2000	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d40n_d40_fsiv040p5210950	25 - 550 л/ч	FSIV040P5M0950	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d40n_d40_fsiv040p5210200	25 - 550 л/ч	FSIV040P5M0200	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d50n_d50_fsiv050p5210425	25 - 550 л/ч	FSIV050P5M0425	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d50n_d50_fsiv050p5210190	25 - 550 л/ч	FSIV050P5X1900	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d50n_d50_fsiv050p5210950	25 - 550 л/ч	FSIV050P5M0950	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d50n_d50_fsiv050p5210800	25 - 550 л/ч	FSIV050P5M0800	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d50n_d50	50 - 1000 л/ч	FSIV050P5X1000	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 50%; корпус: полисульфон	d50n_d50_fsiv050p5210250	25 - 550 л/ч	FSIV050P5X2500	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63n_d63_fsiv063p51100	2500-6000 л/ч	FSIV063P5X6000	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63n_d63_fsiv063p51300	1300-3100 л/ч	FSIV063P5X3100	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63n_d63_fsiv063p5602500	6025-2500 л/ч	FSIV063P5M2500	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63n_d63	50 - 1800 л/ч	FSIV063P5X1800	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63n_d63_fsiv063p510800	1080-800 л/ч	FSIV063P5M0800	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63n_d63_fsiv063p541400	4140-1400 л/ч	FSIV063P5M1400	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75n_d75_fsiv075p51002512500	10025-12500 л/ч	FSIV075P5X0125	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75n_d75	250 - 9000 л/ч	FSIV075P5X9000	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75n_d75_fsiv075p533800	3380-3800 л/ч	FSIV075P5M3800	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75n_d75_fsiv075p541002020000	410020-20000 л/ч	FSIV075P5M0020	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75n_d75_fsiv075p5172005200	17200-5200 л/ч	FSIV075P5M5200	174684.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75n_d75_fsiv075p582000	8200-40000 л/ч	FSIV075P5X0040	FIP	