

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d16_fciv016p3x0120	10 - 120 л/ч	FCIV016P3X0120	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d16_fciv016p3m0075	27515 л/ч	FCIV016P3M0075	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d16_fciv016p3x0040	2.5 - 40 л/ч	FCIV016P3X0040	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d16_fciv016p3m0003	0.25 - 3 л/ч	FCIV016P3M0003	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d16_fciv016p3x0180	15 - 180 л/ч	FCIV016P3X0180	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d16_fciv016p3m0017	1-17 л/ч	FCIV016P3M0017	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d16	0.5 - 8.5 л/ч	FCIV016P3X0085	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d16_fciv016p3m0045	2.5 - 45 л/ч	FCIV016P3M0045	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d20	2.5 - 37.5 л/ч	FCIV020P3X0375	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d20_fciv020p3x0075	4-75 л/ч	FCIV020P3X0075	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d20_fciv020p3m0063	2.5 - 63 л/ч	FCIV020P3M0063	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d20_fciv020p3x0220	9 - 220 л/ч	FCIV020P3X0220	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d20_fciv020p3x0360	24 - 360 л/ч	FCIV020P3X0360	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d20_fciv020p3m0125	1 - 12.5 л/ч	FCIV020P3M0125	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d20_fciv020p3m0034	2-34 л/ч	FCIV020P3M0034	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d20_fciv020p3x0140	5 - 140 л/ч	FCIV020P3X0140	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-3004х-0115-01for полисульфон	d20_fciv020p3m0104	5 - 104 л/ч	FCIV020P3M0104	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d20_fciv020p3m0170	10 - 170 л/ч	FCIV020P3M0170	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d25_fciv025p3m0092	5-92 л/ч	FCIV025P3M0092	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d25	6 - 135 л/ч	FCIV025P3X0135	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d25_fciv025p3x0230	13 - 230 л/ч	FCIV025P3X0230	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d25_fciv025p3x0350	20 - 350 л/ч	FCIV025P3X0350	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d25_fciv025p3x0600	25 - 600 л/ч	FCIV025P3X0600	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d25_fciv025p3m0165	8 - 165 л/ч	FCIV025P3M0165	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d25_fciv025p3m0380	20 - 380 л/ч	FCIV025P3M0380	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d25_fciv025p3m0060	3.5 - 60 л/ч	FCIV025P3M0060	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d32	10 - 220 л/ч	FCIV032P3X0220	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d32_fciv032p3x0650	25 - 650 л/ч	FCIV032P3X0650	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d32_fciv032p3x0350	20 - 350 л/ч	FCIV032P3X0350	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d32_fciv032p3m0360	20 - 360 л/ч	FCIV032P3M0360	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d32_fciv032p3m0090	5-90 л/ч	FCIV032P3M0090	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d32_fciv032p3x1000	50 - 1000 л/ч	FCIV032P3X1000	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d32_fciv032p3m0150	7.5 - 150 л/ч	FCIV032P3M0150	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-80%к-полисульфон	d32_fciv032p3m0650	25 - 650 л/ч	FCIV032P3M0650	FIP