

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d16_fciv016p5x0008	0.5-8 л/ч	FCIV016P5X0008	FIP
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d16_fciv016p5x0055	4-55 л/ч	FCIV016P5X0055	FIP
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d16_fciv016p5m0021	1-21 л/ч	FCIV016P5M0021	FIP
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d16_fciv016p5x0040	2.5-40 л/ч	FCIV016P5X0040	FIP
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d16	0.05-1.4 л/ч	FCIV016P5X0014	FIP
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d16_fciv016p5m0275	0.25 - 2.75 л/ч	FCIV016P5M0275	FIP
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d16_fciv016p5m0005	0.025 - 0.5 л/ч	FCIV016P5M0005	FIP
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d16_fciv016p5m0009	0.5 - 9 л/ч	FCIV016P5M0009	FIP
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d20_fciv020p5x0036	2-36 л/ч	FCIV020P5X0036	FIP
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d20_fciv020p5m0055	0.25 - 5.5 л/ч	FCIV020P5M0055	FIP
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d20_fciv020p5m0125	0.5 - 12.5 л/ч	FCIV020P5M0125	FIP
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d20	0.25-6.5 л/ч	FCIV020P5X0065	FIP
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d20_fciv020p5x0015	1-15 л/ч	FCIV020P5X0015	FIP
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d20_fciv020p5x0075	4-75 л/ч	FCIV020P5X0075	FIP
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d20_fciv020p5m0475	2.5 - 47.5 л/ч	FCIV020P5M0475	FIP
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d20_fciv020p5x0140	6-140 л/ч	FCIV020P5X0140	FIP
fc_rotametr_dlya_naohl50% полисульфон	FC ротаметр для АОН-50% полисульфон	d20_fciv020p5m0002	0.1 - 2 л/ч	FCIV020P5M0002	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d20_fciv020p5m0255	2 - 25.5 л/ч	FCIV020P5M0255	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d25_fciv025p5x0135	3.5-135 л/ч	FCIV025P5X0135	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d25_fciv025p5m0019	1-19 л/ч	FCIV025P5M0019	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d25_fciv025p5m0130	4 - 130 л/ч	FCIV025P5M0130	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d25	2.5-30 л/ч	FCIV025P5X0030	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d25_fciv025p5m0045	2-45 л/ч	FCIV025P5M0045	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d25_fciv025p5x0065	3-65 л/ч	FCIV025P5X0065	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d25_fciv025p5x0320	20-320 л/ч	FCIV025P5X0320	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d25_fciv025p5m0010	1-10 л/ч	FCIV025P5M0010	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d32_fciv032p5m0110	5 - 110 л/ч	FCIV032P5M0110	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d32_fciv032p5m0260	10 - 260 л/ч	FCIV032P5M0260	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d32	2.5-55 л/ч	FCIV032P5X0055	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d32_fciv032p5x0125	5-125 л/ч	FCIV032P5X0125	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d32_fciv032p5x0300	20-300 л/ч	FCIV032P5X0300	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d32_fciv032p5x0600	25-600 л/ч	FCIV032P5X0600	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d32_fciv032p5m0015	1-15 л/ч	FCIV032P5M0015	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для АОН-50%к.полисульфон	d32_fciv032p5m0040	14642 л/ч	FCIV032P5M0040	FIP