

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул	Цена		
fs_rotametr_dlya_naon_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAON 30%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p320425	25 л/ч	FSIV025P3X0425	41172.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naon_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAON 30%; корпус: полисульфон	d25n_d25	6 - 125 л/ч	FSIV025P3X0125	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAON 30%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p320725	25 л/ч	FSIV025P3X0725	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAON 30%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p320054	л/ч	FSIV025P3M0054	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAON 30%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p320115	л/ч	FSIV025P3M0115	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAON 30%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p320235	л/ч	FSIV025P3M0235	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAON 30%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p320240	л/ч	FSIV025P3X0240	41172.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naon_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAON 30%; корпус: полисульфон	d25n_d25_fsiv025p320410	л/ч	FSIV025P3M0410	41172.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naon_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAON 30%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p320650	л/ч	FSIV032P3M0650	47328.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naon_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAON 30%; корпус: полисульфон	d32n_d32	10 - 240 л/ч	FSIV032P3X0240	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAON 30%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p320200	л/ч	FSIV032P3X1200	47328.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naon_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAON 30%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p320420	л/ч	FSIV032P3X0420	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAON 30%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p320200	л/ч	FSIV032P3M0200	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAON 30%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p320700	л/ч	FSIV032P3X0700	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p3m0125	60125 л/ч	FSIV032P3M0125	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон	d32n_d32_fsiv032p3m0395	110395 л/ч	FSIV032P3M0395	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон	d40n_d40_fsiv040p3m0600	25600 л/ч	FSIV040P3M0600	61186.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон	d40n_d40_fsiv040p3m1900	11001900 л/ч	FSIV040P3X1900	61186.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон	d40n_d40_fsiv040p3m3200	232003200 л/ч	FSIV040P3X3200	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон	d40n_d40_fsiv040p3m1700	110701700 л/ч	FSIV040P3M1700	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон	d40n_d40	50 - 1150 л/ч	FSIV040P3X1150	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон	d40n_d40_fsiv040p3m1100	55110100 л/ч	FSIV040P3M1100	61186.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон	d50n_d50_fsiv050p3m1000	50100000 л/ч	FSIV050P3M1000	75028.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон	d50n_d50	100 - 1700 л/ч	FSIV050P3X1700	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон	d50n_d50_fsiv050p3m3700	237003700 л/ч	FSIV050P3X3700	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон	d50n_d50_fsiv050p3m1600	112601600 л/ч	FSIV050P3M1600	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон	d50n_d50_fsiv050p3m1500	110501500 л/ч	FSIV050P3M1500	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон	d50n_d50_fsiv050p3m3000	230003000 л/ч	FSIV050P3X3000	75028.0	FIP

fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон	d63n_d63_fsiv063p32500	100 - 2500 л/ч	FSIV063P3M2500	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон	d63n_d63	100 - 3000 л/ч	FSIV063P3X3000	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон	d63n_d63_fsiv063p34700	100 - 4700 л/ч	FSIV063P3X4700	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон	d63n_d63_fsiv063p361700	100 - 1700 л/ч	FSIV063P3M1700	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон	d63n_d63_fsiv063p34000	100 - 4000 л/ч	FSIV063P3M4000	100424.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон	d63n_d63_fsiv063p38500	100 - 8500 л/ч	FSIV063P3X8500	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон	d75n_d75_fsiv075p38000	1000 - 43000 л/ч	FSIV075P3X0043	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон	d75n_d75_fsiv075p37500	1000 - 7500 л/ч	FSIV075P3M7500	174684.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон	d75n_d75_fsiv075p34000	1000 - 22200 л/ч	FSIV075P3M0022	174684.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон	d75n_d75	1000 - 12000 л/ч	FSIV075P3X0012	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон	d75n_d75_fsiv075p31600	1000 - 16500 л/ч	FSIV075P3X0165	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон	d75n_d75_fsiv075p36000	1000 - 6000 л/ч	FSIV075P3M6000	FIP	