

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул			
fs_rotametr_dlya_hcln30исулфороисулфол25poplavok_s_magn12m-425л/ч	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: 30мм; корпус: поплавок с магнитом		FSIV025P2M0420M	FIP		
fs_rotametr_dlya_hcln30исулфороисулфол25poplavok_s_magn15m-652л/ч	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: 30мм; корпус: поплавок с магнитом		FSIV025P2M0650M	FIP		
fs_rotametr_dlya_hcln30исулфороисулфол25poplavok_s_magn14m-425л/ч	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: 30мм; корпус: поплавок с магнитом		FSIV025P2M0140M	FIP		
fs_rotametr_dlya_hcln30исулфороисулфол25poplavok_s_magn13m-332л/ч	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: 30мм; корпус: поплавок с магнитом		FSIV025P2M0230M	FIP		
fs_rotametr_dlya_hcln30исулфороисулфол32poplavok_s_magn10m-902л/ч	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: 30мм; корпус: поплавок с магнитом		FSIV032P2M0900M	60799.0		FIP
fs_rotametr_dlya_hcln30исулфороисулфол32poplavok_s_magn13m-232л/ч	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: 30мм; корпус: поплавок с магнитом		FSIV032P2M0230M	60799.0		FIP
fs_rotametr_dlya_hcln30исулфороисулфол32poplavok_s_magn17m-372л/ч	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: 30мм; корпус: поплавок с магнитом		FSIV032P2M0370M	60799.0		FIP
fs_rotametr_dlya_hcln30исулфороисулфол32poplavok_s_magn10m-602л/ч	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: 30мм; корпус: поплавок с магнитом		FSIV032P2M0600M	60799.0		FIP
fs_rotametr_dlya_hcln30исулфороисулфол40poplavok_s_magn10m-900л/ч	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: 30мм; корпус: поплавок с магнитом		FSIV040P2M0900M	FIP		
fs_rotametr_dlya_hcln30исулфороисулфол40poplavok_s_magn15m-150л/ч	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: 30мм; корпус: поплавок с магнитом		FSIV040P2M1500M	FIP		
fs_rotametr_dlya_hcln30исулфороисулфол40poplavok_s_magn20m-240л/ч	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: 30мм; корпус: поплавок с магнитом		FSIV040P2M2300M	75802.0		FIP

fs_rotametr_dlya_hcln30i	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: из полипропилена с поплавком с магнитом	100-1500 л/ч	FSIV050P2M1500M	FIP	
fs_rotametr_dlya_hcln30i	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: из полипропилена с поплавком с магнитом	100-2500 л/ч	FSIV050P2M2300M	90809.0	FIP
fs_rotametr_dlya_hcln30i	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: из полипропилена с поплавком с магнитом	100-2500 л/ч	FSIV050P2M2000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_hcln30i	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: из полипропилена с поплавком с магнитом	100-3200 л/ч	FSIV063P2M3200M	FIP	
fs_rotametr_dlya_hcln30i	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: из полипропилена с поплавком с магнитом	100-2600 л/ч	FSIV063P2M2300M	FIP	
fs_rotametr_dlya_hcln30i	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: из полипропилена с поплавком с магнитом	100-4600 л/ч	FSIV063P2M4600M	118510.0	FIP
fs_rotametr_dlya_hcln30i	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: из полипропилена с поплавком с магнитом	100-9300 л/ч	FSIV075P2M9300M	FIP	
fs_rotametr_dlya_hcln30i	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: из полипропилена с поплавком с магнитом	100-7500 л/ч	FSIV075P2M7500M	FIP	
fs_rotametr_dlya_hcln30i	FS ротаметр для HCl 30%; корпус: из полипропилена с поплавком с магнитом	100-25000 л/ч	FSIV075P2M0023M	FIP	