

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord16ok_s_magnitom_d162f18016p2m0018m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV016P2M0018M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord16ok_s_magnitom_d161.4 - 14 л/ч	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV016P2M0014M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord16ok_s_magnitom_d165f15016p2m0045m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV016P2M0045M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord16ok_s_magnitom_d161f19016p2m0090m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV016P2M0090M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord16ok_s_magnitom_d161f14016p2m0140m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV016P2M0140M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord20ok_s_magnitom_d202-23 л/ч	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV020P2M0023M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord20ok_s_magnitom_d205f15016p2m0045m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV020P2M0045M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord20ok_s_magnitom_d201f19016p2m0090m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV020P2M0090M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord20ok_s_magnitom_d201f14016p2m0140m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV020P2M0140M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord20ok_s_magnitom_d201f18516p2m0185m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV020P2M0185M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord20ok_s_magnitom_d203f130016p2m0300m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV020P2M0300M	FIP

fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_flonisulfon_popplovok_s_magnitom	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом	d25ok_s_magnitom_d25	FCIV025P2M0140m	FCIV025P2M0140M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_flonisulfon_popplovok_s_magnitom	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом	d25ok_s_magnitom_d25	FCIV025P2M0185m	FCIV025P2M0185M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_flonisulfon_popplovok_s_magnitom	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом	d25ok_s_magnitom_d25	57.5 - 75 л/ч	FCIV025P2M0075M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_flonisulfon_popplovok_s_magnitom	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом	d25ok_s_magnitom_d25	FCIV025P2M0325m	FCIV025P2M0325M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_flonisulfon_popplovok_s_magnitom	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом	d25ok_s_magnitom_d25	FCIV025P2M0600m	FCIV025P2M0600M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_flonisulfon_popplovok_s_magnitom	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом	d32ok_s_magnitom_d32	FCIV032P2M0550m	FCIV032P2M0550M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_flonisulfon_popplovok_s_magnitom	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом	d32ok_s_magnitom_d32	219 - 185 л/ч	FCIV032P2M0185M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_flonisulfon_popplovok_s_magnitom	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом	d32ok_s_magnitom_d32	FCIV032P2M0280m	FCIV032P2M0280M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_flonisulfon_popplovok_s_magnitom	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом	d32ok_s_magnitom_d32	FCIV032P2M0900m	FCIV032P2M0900M	FIP