

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d16	FC вездоконус трогамид d16	FCiv016d0m0004	0.04 - 0.4 Nm3/ч	FCIV016D0M0004	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d16	FC вездоконус трогамид d16	FCiv016d0m0001	0.1 - 1 Nm3/ч	FCIV016D0M0001	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d16	FC вездоконус трогамид d16		0.025 - 0.25 Nm3/ч	FCIV016D0M0025	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d16	FC вездоконус трогамид d16	FCiv016d0m0002	0.2 - 2 Nm3/ч	FCIV016D0M0002	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d20	FC вездоконус трогамид d20		0.045 - 0.45 Nm3/ч	FCIV020D0M0045	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d20	FC вездоконус трогамид d20	FCiv020d0m0038	0.38 - 3.8 Nm3/ч	FCIV020D0M0038	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d20	FC вездоконус трогамид d20	FCiv020d0m0015	0.15 - 1.5 Nm3/ч	FCIV020D0M0015	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d20	FC вездоконус трогамид d20	FCiv020d0m0009	0.09 - 0.9 Nm3/ч	FCIV020D0M0009	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d20	FC вездоконус трогамид d20	FCiv020d0m0025	0.25 - 2.5 Nm3/ч	FCIV020D0M0025	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d20	FC вездоконус трогамид d20	FCiv020d0m0048	0.4 - 4.8 Nm3/ч	FCIV020D0M0048	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d25	FC вездоконус трогамид d25	FCiv025d0m0025	0.3 - 2.5 Nm3/ч	FCIV025D0M0025	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d25	FC вездоконус трогамид d25		0.12 - 1.2 Nm3/ч	FCIV025D0M0012	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d25	FC вездоконус трогамид d25	FCiv025d0m0045	0.45 - 4.5 Nm3/ч	FCIV025D0M0045	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d25	FC вездоконус трогамид d25	FCiv025d0m0011	1.1 - 11 Nm3/ч	FCIV025D0M0011	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d25	FC вездоконус трогамид d25	FCiv025d0m0065	0.6 - 6.5 Nm3/ч	FCIV025D0M0065	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d32	FC вездоконус трогамид d32		0.6 - 4 Nm3/ч	FCIV032D0M0004	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха FC вездоконус трогамид d32	FC вездоконус трогамид d32	FCiv032d0m0014	2-14 Nm3/ч	FCIV032D0M0014	FIP

fc_rotametr_dlya_vozduха	FC ротаметр для воздуха	FCIV032D0M0007	0.7 - 7 Нм3/ч	FCIV032D0M0007	FIP
fc_rotametr_dlya_vozduха	FC ротаметр для воздуха	FCIV032D0M0011	1.1 - 11 Нм3/ч	FCIV032D0M0011	FIP