

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord160k_s_magnitom_d162d18016p2m0018m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV016P2M0018M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord160k_s_magnitom_d161.4 - 14 л/ч	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV016P2M0014M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord160k_s_magnitom_d165d15016p2m0045m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV016P2M0045M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord160k_s_magnitom_d161d19016p2m0090m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV016P2M0090M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord160k_s_magnitom_d161d14016p2m0140m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV016P2M0140M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord200k_s_magnitom_d202-23 л/ч	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV020P2M0023M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord200k_s_magnitom_d205d15016p2m0045m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV020P2M0045M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord200k_s_magnitom_d201d19016p2m0090m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV020P2M0090M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord200k_s_magnitom_d201d14016p2m0140m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV020P2M0140M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord200k_s_magnitom_d201d18516p2m0185m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV020P2M0185M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord200k_s_magnitom_d203d180016p2m0300m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV020P2M0300M	FIP

fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord15ok_s_magnitom_d2516iv025p2m0140m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV025P2M0140M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord15ok_s_magnitom_d2516iv025p2m0185m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV025P2M0185M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord15ok_s_magnitom_d257.5 - 75 л/ч	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV025P2M0075M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord15ok_s_magnitom_d2530iv025p2m0325m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV025P2M0325M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord15ok_s_magnitom_d2546iv025p2m0600m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV025P2M0600M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord15ok_s_magnitom_d3256iv032p2m0550m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV032P2M0550M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord15ok_s_magnitom_d3219 - 185 л/ч	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV032P2M0185M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord15ok_s_magnitom_d3226iv032p2m0280m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV032P2M0280M	FIP
fc_rotametr_dlya_hcl_30%korpus_fonissulfon_pord15ok_s_magnitom_d3290iv032p2m0900m	FC ротаметр для HCl 30% корпус: поплавок с магнитом			FCIV032P2M0900M	FIP